

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260336 25/11
GTIN	4062406576813
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø de mango D_s	25 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Serie	GARANT Master
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud total L	200 mm
Código ISO Soporte	A25R SDUCR/L11
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	31 mm
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Desplazamiento central L_3	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar