

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260337 16/07
GTIN	4062406576844
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø de mango D_s	16 mm
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Desplazamiento central L_3	10 mm
Código ISO Soporte	A16Q SDUCR/L07
Longitud total L	180 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	19 mm
Longitud de la cabeza L_1	28 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Tamaño de placa	7 mm
Serie	GARANT Master
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar