

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260337 12/07
GTIN	4062406576837
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	15 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	7 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Desplazamiento central L_3	8 mm
Longitud de la cabeza L_1	25 mm
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Serie	GARANT Master
Código ISO Soporte	A12L SDUCR/L07
Ø de mango D_s	12 mm
Longitud total L	140 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar