

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260336 16/11
GTIN	4062406576790
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	180 mm
Serie	GARANT Master
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	23 mm
Código ISO Soporte	A16Q SDUCR/L11
Desplazamiento central L_3	14 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud de la cabeza L_1	28 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar