

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260336 10/07
GTIN	4062406576769
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	7 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Serie	GARANT Master
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	7 mm
Código ISO Soporte	A10K SDUCR/L07
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	13 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar