

**Garant****Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260336 20/11
GTIN	4062406576806
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Serie	GARANT Master
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	36 mm
Código ISO Soporte	A20R SDUCR/L11
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	18 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	13 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar