

**Garant**
**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260337 20/11
GTIN	4062406576868
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	18 mm
Serie	GARANT Master
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud total L	200 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	36 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	25 mm
Tamaño de placa	11 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	13 mm
Código ISO Soporte	A20R SDUCR/L11
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar