

**Garant****Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260330 10/07
GTIN	4062406576882
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	A10K SDQCR/L07
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	7 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	9 mm
Serie	GARANT Master
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	13 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

