

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260337 25/11
GTIN	4062406576875
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño de placa	11 mm
Serie	GARANT Master
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Código ISO Soporte	A25R SDUCR/L11
Desplazamiento central L ₃	16 mm
Ø de mango D _s	25 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L ₂	23 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	31 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar