

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260337 16/11
GTIN	4062406576851
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Serie	GARANT Master
Longitud total L	180 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud de la cabeza L ₁	28 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Código ISO Soporte	A16Q SDUCR/L11
Desplazamiento central L ₃	14 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	23 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar