

**Garant****Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260330 12/07
GTIN	4062406576899
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	25 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	8 mm
Código ISO Soporte	A12L SDQCR/L07
Serie	GARANT Master
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Longitud total L	140 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	11 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	15 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

