

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260331 25/11
GTIN	4062406576998
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Serie	GARANT Master
Código ISO Soporte	A25R SDQCR/L11
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	31 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud total L	200 mm
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Desplazamiento central L_3	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

