

Garant
Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/07mm

Datos de pedido

Número de pedido	260330 16/07
GTIN	4062406576905
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Serie	GARANT Master
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	19 mm
Longitud total L	180 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de la cabeza L_1	28 mm
Código ISO Soporte	A16Q SDQCR/L07
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Desplazamiento central L_3	10 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

