

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260330 20/11
GTIN	4062406576929
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud de sujeción L ₂	18 mm
Ø de mango D _s	20 mm
Desplazamiento central L ₃	13 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	25 mm
Código ISO Soporte	A20R SDQCR/L11
Serie	GARANT Master
Longitud total L	200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

