

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	A10K SDQCR/L07
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Longitud total L	125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Serie	GARANT Master
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	13 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

