

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260330 16/11
GTIN	4062406576912
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	23 mm
Serie	GARANT Master
Longitud de la cabeza L ₁	28 mm
Desplazamiento central L ₃	14 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Longitud total L	180 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Código ISO Soporte	A16Q SDQCR/L11
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

