

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260331 16/11
GTIN	4062406576974
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Desplazamiento central L ₃	14 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Código ISO Soporte	A16Q SDQCR/L11
Longitud total L	180 mm
Serie	GARANT Master
Ø perforación previa mínima D _{min.}	23 mm
Longitud de la cabeza L ₁	28 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

