

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11 mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260331 20/11 |
| GTIN | 4062406576981 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Código ISO Soporte | A20R SDQCR/L11 |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 36 mm |
| Ø de mango D _s | 20 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 8 |
| Ø perforación previa mínima D _{mín.} | 25 mm |
| Longitud de sujeción L ₂ | 18 mm |
| Longitud total L | 200 mm |
| Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. |
| Serie | GARANT Master |
| Desplazamiento central L ₃ | 13 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo de boca | izquierda |
| Profundidad de giro interior hasta | 3×D |
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

