

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260330 25/11
GTIN	4062406576936
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	31 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Código ISO Soporte	A25R SDQCR/L11
Ø de mango D_s	25 mm
Serie	GARANT Master
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Desplazamiento central L_3	16 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Longitud total L	200 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

