

**Garant****Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/07mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260331 16/07  |
| GTIN              | 4062406576967 |
| Clase de artículo | 21T           |

**Descripción técnica**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Desplazamiento central L <sub>3</sub>         | 10 mm               |
| Longitud de sujeción L <sub>2</sub>           | 15 mm               |
| Longitud total L                              | 180 mm              |
| Plaquita de corte adecuada                    | DC.. 0702..         |
| Ø de mango D <sub>s</sub>                     | 16 mm               |
| Juego tornillo para plaquita reversible       | 269028 7            |
| Código ISO Soporte                            | A16Q SDQCR/L07      |
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>          | 28 mm               |
| Serie   | GARANT Master       |
| Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub> | 19 mm               |
| Norma   | DIN 8024            |
| Tipo de boca                                  | izquierda           |
| Profundidad de giro interior hasta            | 3×D                 |
| Refrigeración interior                        | sí                  |
| Aplicación                                    | Cilindrado interior |
| Tipo de producto                              | Barra de mandrinar  |

