

**Tornillo de apriete de fresa perforado, DIN 6367, Para Ø de mandrino: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	309861 50
GTIN	4250122681601
Clase de artículo	30N

Descripción**Aplicación:**

Para la fijación de fresas insertables.
Suministro de refrigerante a través de orificios laterales.

Nota:

Compatible con

- **Interfaz HSK, PSC.**
- **Interfaz SK y BT solo con forma de alojamiento ADB.**

Descripción técnica

Rosca M	M24
Longitud de rosca	36 mm
Grosor de la cabeza	12 mm
Para Ø de mandrino	50 mm
Ø del cabezal	63 mm
Norma	DIN 6367

Tipo de producto

Tornillo de apriete