

**Tornillo de apriete de fresa perforado, DIN 6367, Para Ø de mandrino: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	309861 40
GTIN	4250122674214
Clase de artículo	30N

**Descripción****Aplicación:**

Para la fijación de fresas insertables.  
Suministro de refrigerante a través de orificios laterales.

**Nota:**

Compatible con

- **Interfaz HSK, PSC.**
- **Interfaz SK y BT solo con forma de alojamiento ADB.**

**Descripción técnica**

Para Ø de mandrino	40 mm
Longitud de rosca	30 mm
Ø del cabezal	52 mm
Rosca M	M20
Grosor de la cabeza	10 mm
Norma	DIN 6367

Tipo de producto

Tornillo de apriete