

**Tornillo de apriete de fresa perforado, DIN 6367, Para Ø de mandrino: 60mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 309861 60 |
| GTIN | 4250122681618 |
| Clase de artículo | 30N |

Descripción**Aplicación:**

Para la fijación de fresas insertables.
Suministro de refrigerante a través de orificios laterales.

Nota:

Compatible con

- **Interfaz HSK, PSC.**
- **Interfaz SK y BT solo con forma de alojamiento ADB.**

Descripción técnica

| | |
|---------------------|----------|
| Grosor de la cabeza | 14 mm |
| Para Ø de mandrino | 60 mm |
| Longitud de rosca | 45 mm |
| Rosca M | M30 |
| Ø del cabezal | 75 mm |
| Norma | DIN 6367 |

Tipo de producto

Tornillo de apriete