

**regleta de enchufes con USB 7x, Número de tomas de corriente: 7W****Datos de pedido**

Número de pedido	081178 7W
GTIN	4007123656752
Clase de artículo	08B

Descripción**Ejecución:**

Regleta de 5 enchufes con función de carga USB doble. Tomas de corriente dispuestas en ángulo de 90°. Agujeros roscados para montaje mural.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Nota:

En la tienda en línea encontrará enchufes adaptadores con contacto de protección de 250 V/16 A para cajas de enchufe de contacto protector con sistemas de enchufe europeos distintos, en el n.º 081172 y el n.º 081174.

Descripción técnica

Interfaz	Interfaz USB
Clase de protección IP	IP 20
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	F
Número de tomas de corriente	7
Longitud de regleta	460 mm
Estructura de cable	3G1,5
Clase de cable	H05VV-F
Longitud de cable	3 m

Tipo de producto

REGLETA DE ENCHUFES