

Garant
Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Tipo: 20/3L

Datos de pedido

Número de pedido	274170 20/3L
GTIN	4062406577650
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Para plaquitas de corte n.º 275000 – 275015.

Aplicación:

Para tronzado a partir del diámetro $D_{\min.} = 14$ mm.

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

$t_{\max.}$ mecanizado interior	3 mm
Ancho de tronzado w	2,2; 3 mm
\varnothing de mango D_s	20 mm
Longitud total L	93 mm
\varnothing perforación previa mínima $D_{\min.}$	18 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	35 mm
Intervalo de aplicación	tronzado radial interior
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no

Tipo de producto

Barra de mandrinar