

Mitutoyo**Micrómetro para exteriores para ranuras, Alcance de medición: 25-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421896 25-50
GTIN	4946368847320
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Con husillo no giratorio y cuchillas de medida aplanadas. Husillo de medición y yunque de acero templado, elementos de mando y piezas de lectura cromado mate.

Suministro:

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Paso de husillo	0,5 mm
Capacidad de medición	25 - 50 mm
Cuchillas de medida anchura	0,75 mm
Cuchillas de medida longitud	6,5 mm
Lectura	0,01 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Calibración	B2
Norma	DIN 863

Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100