

Mitutoyo**Micrómetro para exteriores para ranuras, Alcance de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421896 0-25
GTIN	4946368847313
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Con husillo no giratorio y cuchillas de medida aplanadas. Husillo de medición y yunque de acero templado, elementos de mando y piezas de lectura cromado mate.

Suministro:

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Ø de varilla	6,35 mm
Calibración	B1
Lectura	0,01 mm
Cuchillas de medida anchura	0,75 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Paso de husillo	0,5 mm
Cuchillas de medida longitud	6,5 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable

Tipo de producto

Micrómetro de exteriores

ServiciosCalibración Micrómetro para exteriores sin medidas de
ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm

022000 25

Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas
de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm

022010 100