

**Mitutoyo****Micrómetro para exteriores para ranuras, Alcance de medición: 50-75mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	421896 50-75
GTIN	4946368847337
Clase de artículo	44A

## Descripción

### Ejecución:

Con husillo no giratorio y cuchillas de medida aplanadas. Husillo de medición y yunque de acero templado, elementos de mando y piezas de lectura cromado mate.

### Suministro:

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

## Descripción técnica

Cuchillas de medida anchura	0,75 mm
Paso de husillo	0,5 mm
Lectura	0,01 mm
Cuchillas de medida longitud	6,5 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Calibración	B2
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Capacidad de medición	50 - 75 mm
Norma	DIN 863

Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100