

## Lima acabadora, carburo de silicio (verde), redondo, Longitudxanchura (mm) grado de finura: 150X16G



### Datos de pedido

Número de pedido	558635 150X16G
GTIN	4260496531211
Clase de artículo	56Z

### Descripción

#### Aplicación:

Para **desbarbar, afilar, pulir y biselar** herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.

Para **metal duro, metal no ferroso**, vidrio, cerámica, porcelana. Un material con **gran dureza** y marcado **efecto de autoafilado**.

#### Nota:

**Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.**

### Descripción técnica

Anchura	16 mm
Longitud	150 mm
Color	verde
Grado de finura	grueso
Tamaño de grano	100
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Forma	redondo
Tipo de producto	Lima de acabado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		