


## Piedra de acabado de banco para MD y fundición carburo de silicio (SiC) niveladas grueso / fino, Longitudxanchura: 150X50mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 558875 150X50 |
| GTIN              | 4260496536759 |
| Clase de artículo | 56Z           |

### Descripción

#### Ejecución:

Piedras de repasar combinadas con aglomerante cerámico, grado de dureza O/P. Un lado, grueso para desbastado; el otro, fino para el acabado.

**Carburo de silicio** en aglomerado de dureza media. Por abajo, grano de SiC de 280 / 320 (fino); por arriba, grano de SiC de 100 (grueso).

#### Aplicación:

para desbarbado, pulido de precisión de irregularidades, redondeado de cantos.

#### Nota:

Piedras de acabado de banco niveladas, que se rectifican adicionalmente para una superficie perfectamente plana.

### Descripción técnica

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Grado de finura  | grueso / fino          |
| Longitud         | 150 mm                 |
| Anchura          | 50 mm                  |
| Altura           | 25 mm                  |
| Tipo de producto | Pieza acabado de banco |

### Datos de usuario

|                 | <b>Uso</b>                 | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Código ISO</b> |
|-----------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Acero < 55 HRC  | adecuado                   |                      |                   |
| Acero < 60 HRC  | adecuado                   |                      |                   |
| Acero < 67 HRC  | adecuado                   |                      |                   |
| Metal duro (MD) | adecuado                   |                      |                   |
| INOX            | adecuado                   |                      |                   |
| Ti              | adecuado                   |                      |                   |
| GG(G)           | adecuado                   |                      |                   |
| CuZn            | adecuado                   |                      |                   |
| Plástico, PRFV  | adecuado                   |                      |                   |
| Piedra          | adecuado con restricciones |                      |                   |
| húmedo máximo   | adecuado                   |                      |                   |
| seco            | adecuado con restricciones |                      |                   |