

Mitutoyo**Micrómetro para exteriores para ranuras, Alcance de medición: 75-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421896 75-100
GTIN	4946368847344
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Con husillo no giratorio y cuchillas de medida aplanadas. Husillo de medición y yunque de acero templado, elementos de mando y piezas de lectura cromado mate.

Suministro:

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Cuchillas de medida longitud	6,5 mm
Paso de husillo	0,5 mm
Capacidad de medición	75 - 100 mm
Cuchillas de medida anchura	0,75 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Calibración	B2
Lectura	0,01 mm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico

Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100