




Juego de llaves estrella de dos bocas acodadas, Cantidad de herramientas: 8



Datos de pedido

Número de pedido	952445 8
GTIN	4062406573089
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952445: 1 ud.

Llave de estrella de dos bocas GARANT con acodado profundo n.º 615950 tam. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: 1 ud. cada

Descripción técnica

Profundidad en G	20
Anchura en G	8
Profundidad	500 mm
Cantidad de herramientas	8
Anchura	200 mm
Peso	1,316 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8×20

Tipo de producto

Inserto de espuma rígida

Accesorios

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 8X9 mm

615950 8X9

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 12X13 mm

615950 12X13

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 19X22 mm

615950 19X22

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 18X21 mm

615950 18X21

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 6X7 mm

615950 6X7

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 16X17 mm

615950 16X17

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952445

952001 952445

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 10X11 mm

615950 10X11

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 14X15 mm

615950 14X15