

 SCHAFFER**Brazo voladizo, Profundidad: 800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	991675 800
GTIN	4052941777271
Clase de artículo	95S

**Descripción****Ejecución:**

Los brazos salientes se pueden ajustar individualmente sin herramientas. Rejilla de ajuste de 50:50 mm, incluidos orificios para mandriles de subdivisión.

**Idóneo para :**

Estanterías de brazo voladizo KRM n.º 991640 – 991653 y soportes de brazo voladizo n.º 991670 y n.º 991671.

**Lacado:**

Azul de genciana RAL 5010.

Ejecución de montaje: Estantería encajable

Profundidad: 800 mm

Capacidad de carga: 180 kg

**Descripción técnica**

Capacidad de carga	180 kg
Serie	KRM
Intervalo de empleo	Kragarmregal
Profundidad	800 mm
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Tipo de producto	Brazo voladizo

