



## Pie de rey digital de plástico digiMax®, Tipo: 150D



### Datos de pedido

Número de pedido	412830 150D
GTIN	4010995294229
Clase de artículo	46P

### Descripción

#### Ejecución:

Material de alta tecnología no metálico con un 50 % de fibra.

Altura de las cifras 7,5 mm, indicador digital de 5 dígitos

**Capacidad de medición 0 – 150 mm.**

#### Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

### Descripción técnica

Norma	Norma de fábrica
Longitud del pico	40 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Altura de las cifras pantalla LCD	7,5 mm
Varilla de profundidad	plano
Suministro de energía	con pilas
Varilla de profundidad existente	sí
Lectura	0,0005 pul
Lectura	0,01 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Lectura conmutable	mm / pulgadas

Límite de error	0,05 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

---

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
---	------------