

3M**Adhesivo de 2 componentes, ID del fabricante: DP100PLUS****Datos de pedido**

Número de pedido	083374 DP100PLUS
GTIN	638060089767
Clase de artículo	08M

Descripción**Ejecución:**

Adhesivo viscoelástico de 2 componentes para la elaboración fácil y rápida para uniones firmes y duraderas. Endurecimiento a temperatura ambiente.

Aplicación:

Utilizar la pistola aplicadora n.º 083373 tam. PISTOLE junto con émbolo de avance n.º 083375 tam. KOLBEN3 y tubito mezclador n.º 083383 tam. MIXER.

Descripción técnica

Resistencia manual al cabo de	20 min
Duración a partir de la fecha de fabricación	20 mes
Temperatura de almacenamiento	16 - 25 °C
Capacidad	50 g
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 80 °C
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	7 N/mm ²

Densidad	1,15 g/cm ³
Base química	Resina epoxi
Identificación de sustancia peligrosa	GHS09: Medio ambiente
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Resistencia funcional según	2880 min
Color	transparente
Viscosidad dinámica	19000 mPas
Quality Dress	DP100 PLUS
Forma	líquido
adecuado para material	Aluminio
adecuado para material	Vidrio
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Plástico
resistente a choques y vibraciones	no
Resistencia al solapamiento	24 N/mm ²
Tipo de producto	Adhesivo de dos componentes