



## Pie de rey de taller digital, Capacidad de medición: 800mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 415525 800    |
| GTIN              | 4062406579555 |
| Clase de artículo | 42A           |

### Descripción

#### Ejecución:

Pie de rey para medición interior y exterior (con Preset). Indicador de LCD con buena legibilidad y cifras extragrandes. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas gracias a la **guía prismática doble** alojada en plástico. Picos de medición de acero inoxidable, rectificadas de precisión. Con dos **picos de medición intercambiables** y desplazables. **Incluida limitación de la fuerza de medición.**

#### Suministro:

Incl. 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Calibre de reglaje n.º 415527 tam. juego. Pico de medición con rosca M2,5 n.º 415526 tam. 90 con rosca M2,5 para palpador especial n.º 434900 – 434910.

### Descripción técnica

|  |               |
|--|---------------|
| Cantidad de pilas contenidas             | 1             |
| Lectura                                  | 0,0005 pul    |
| Límite de error                          | 0,06 mm       |
| Calibración                              | A1            |
| Longitud del pico                        | 90 mm         |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 |
| Lectura                                  | 0,01 mm       |
| Ø parte de medición interior             | 10 mm         |
| Suministro de energía                    | con pilas     |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Lectura conmutable    | mm / pulgadas          |
| Peso                  | 0,9 kg                 |
| Capacidad de medición | 0 - 800 mm             |
| Función de preajuste  | sí                     |
| Norma                 | Norma de fábrica       |
| Puntas de medición    | sí                     |
| Técnica de medición   | digital                |
| Material              | ABS                    |
| Todas las piezas      | templado               |
| Tipo de producto      | Pie de rey para taller |

## Servicios

|  |             |
|--|-------------|
| Calibración Pies de rey / calibres de profundidad<br>Capacidad de medición máxima 500 mm       | 021000 500  |
| Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad<br>Capacidad de medición máxima 1000 mm | 021010 1000 |

## Accesorios

|  |               |
|--|---------------|
| Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|