



## Pie de rey de taller digital, Capacidad de medición: 3000mm



### Datos de pedido

Número de pedido	415525 3000
GTIN	4062406579593
Clase de artículo	42A

### Descripción

#### Ejecución:

Pie de rey para medición interior y exterior (con Preset). Indicador de LCD con buena legibilidad y cifras extragrandes. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas gracias a la **guía prismática doble** alojada en plástico. Picos de medición de acero inoxidable, rectificadas de precisión. Con dos **picos de medición intercambiables** y desplazables. **Incluida limitación de la fuerza de medición.**

#### Suministro:

Incl. 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Calibre de reglaje n.º 415527 tam. juego. Pico de medición con rosca M2,5 n.º 415526 tam. 90 con rosca M2,5 para palpador especial n.º 434900 – 434910.

### Descripción técnica

Límite de error	0,25 mm
Suministro de energía	con pilas
Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 3000 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Función de preajuste	sí
Peso	3,2 kg
Longitud del pico	150 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032

Lectura	0,01 mm
Lectura	0,0005 pul
Cantidad de pilas contenidas	1
Ø parte de medición interior	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Puntas de medición	sí
Técnica de medición	digital
Material	ABS
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

## Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3000 mm	021000 3000
--	-------------

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------