


Garant**Consola de altura, Altura h: 60****Datos de pedido**

Número de pedido	363188 60
GTIN	4062406578299
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Con perforaciones para perno de sujeción n.º 360025 18M16. Sujeción alternativa a través de bridas de sujeción o tornillo M12 en ranura en T. Disposición de perforaciones de fijación para **sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp** (calibre de puntas 200 mm).

Aplicación:

Posibilidad de entrega de ventilación central a través del centro de la mesa de máquina o discos de sujeción de 4 canales.

Idóneo para:

Consola de automatización n.º 363185 y n.º 363186.

Descripción técnica

Número de taladros para pernos de sujeción	4
Medida de referencia perno de sujeción	200 mm
Altura h	60 mm
Calibre de puntas en cruz	200 mm
Tipo de producto	Accesorios para tornillo de banco

