

Mitutoyo**Calibre de profundidad digital AOS con salida de datos, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418711 300
GTIN	4946368846460
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

El resultado de medición se visualiza en la pantalla fácilmente legible. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080 y 497100.

Descripción técnica

Lectura	0,01 mm
Calibración	A1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Longitud de puente	100 mm
Sección transversal regleta graduada	16×3,5 mm
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Norma	ISO 13385
Técnica de medición	digital

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Estuche
Método de medición del aparato de medición	Método inductivo electromagnético
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300