



## Cortatubos compacto, para Ø hasta: 35mm



### Datos de pedido

Número de pedido	818505 35
GTIN	4018754329380
Clase de artículo	83A

### Descripción

#### Ejecución:

Cuerpo de fundición a presión de magnesio, con una moleta de recambio en el pomo giratorio. Pomo giratorio de fundición a presión de cinc. La moleta se puede cambiar sin herramientas. Equipado con 4 rodillos de guía para sujetar el tubo de forma óptima durante el corte.

#### Aplicación:

Para cortar aluminio, cobre y tubos de acero de pared fina.

#### Pieza de repuesto:

Moleta de recambio adecuada, ver n.º 818605 tam. 1.

### Descripción técnica

para Ø exterior tubo	3 - 35 mm
Ø de la moleta	19 mm
Moleta perforación	5 mm
Moleta anchura	5 mm
Número de rodillos de guía	4
Número de moletas	1
adecuado para material bruto	Cobre
adecuado para material bruto	Acero
adecuado para material bruto	Aluminio

con función de trinquete	no
Tipo de producto	Cortatubos