



Estantería de ampliación de brazo voladizo, unilateral KR 3000, Profundidad: 400/500mm



Datos de pedido

Número de pedido	991602 400/500
GTIN	4052942007513
Clase de artículo	95S

Descripción

Ejecución:

Estantería de brazo voladizo galvanizada para la preparación de material y el almacenamiento de materiales ligeros y voluminosos. Las consolas de brazo voladizo se pueden enganchar con una inclinación de uso de 10°. Se puede equipar con espigas de detención, estantes y cubetas. Se pueden enganchar 2 travesaños sin holgura en cada estantería, para aumentar la estabilidad. Base de zócalo con nivelado. Con el elemento de unión del bastidor n.º 991635 también se puede ampliar por los dos lados.

Descripción:

Medidas de construcción:

Estantería básica y de ampliación: anchura interior o anchura de los estantes: 994 mm, anchura del soporte: 31 mm.

Se puede colocar el número de estanterías de ampliación que se desee en la estantería básica, con lo que resultan las siguientes anchuras de estantería posibles:

1056 mm = 1 estantería básica; **2081 mm** = 1 estantería básica + 1 estantería de ampliación;

3106 mm = 1 estantería básica + 2 estanterías de ampliación; **4131 mm** = 1 estantería básica + 3 estanterías de ampliación

Colocación:

Número de brazos voladizos: profundidad 400 mm: 2

Número de brazos voladizos: profundidad 500 mm: 2

Suministro:

1 soportes de estantería con pie, 2 travesaños, 1 base de zócalo con 2 zócalos de nivelación, 1 tensor en cruz, 4 brazos salientes.

Nota:

- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**
- **Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.**
- **Suministro sin montaje.**

Material: galvanizado

Capacidad de carga por brazo soporte: 50 kg

Altura de la estantería: 2027 mm

Medida de construcción estantería de ampliación Anchura: 1025 mm

Capacidad de carga por módulo de base: 300 kg

Descripción técnica

Intervalo de empleo	Kragarmregal
Montaje por el cliente	sí
Altura de la estantería	2027 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	1025 mm
Capacidad de carga por módulo de base	300 kg
Serie	KR3000
Regulación de la altura en el intervalo	53 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado
Capacidad de carga por brazo soporte	50 kg
Tipo de producto	Kragarmregal

Accesorios

Consola de brazo voladizo por separado Profundidad 500 mm	991620 500
Espigas de detención, juego de 5 uds. Tipo 5	991622 5
Consola de brazo voladizo por separado Profundidad 400 mm	991620 400