

**Consola de brazo voladizo por separado, Profundidad: 400mm****Datos de pedido**

Número de pedido	991620 400
GTIN	4052939384078
Clase de artículo	95S

Descripción**Ejecución:**

Consolas de brazo voladizo de chapa de acero galvanizada. Las consolas de brazo voladizo se pueden enganchar fácilmente con una inclinación de uso de 10°. Para colgar espigas de retención, estantes y cubetas. Capacidad de carga de 50 kg.

Idóneo para :

Estantería de brazo voladizo KR3000 n.º 991600 y n.º 991602.

Material: galvanizado

Profundidad: 400 mm

Profundidad útil: 340 mm

Capacidad de carga: 50 kg

Descripción técnica

Capacidad de carga	50 kg
Profundidad	400 mm
Montaje por el cliente	sí
Profundidad útil	340 mm
Serie	KR3000
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado
Tipo de producto	Brazo voladizo

Accesorios

Espigas de detención, juego de 5 uds. Tipo 5

991622 5