

Mitutoyo

Pie de rey de taller digital ABS IP67 con superficies de medición estándar/de pico, Capacidad de medición: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	415355 200
GTIN	4946368727103
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497085.

Descripción técnica

Ø parte de medición interior	10 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Longitud del pico	60 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Lectura	0,01 mm
Suministro de energía	con pilas

Capacidad de medición	0 - 200 mm
Clase de protección IP	IP 67
Calibración	A1
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Norma	ISO 13385
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200