



Pistola de calafatear con batería, Tipo: C18PCG-310



Datos de pedido

Número de pedido	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

- El retroceso automático de la varilla de presión impide que se formen gotas.
- Regulación electrónica de la velocidad de expulsión a través de una rueda de ajustes con 6 niveles de velocidad.
- Sistema electrónico REDLINK™: la protección contra sobrecarga en la máquina y la batería proporciona una vida útil prolongada.
- Flujo constante de sellador, menor formación de burbujas y uso de todo el contenido del cartucho.
- Optimizado para todos los selladores y pegamentos habituales, incluso a temperaturas más frías.
- Vigilancia de compartimentos individuales para optimizar la vida útil.

Suministro:

Incluye 1 batería M18 B2, 1 cargador M12-18 C, bolsa para herramientas.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	18 V
Cantidad de baterías contenidas	1
adecuado para tamaño de cartucho	310 g

Suministro de energía	a batería
Capacidad de la batería	2 Ah
Peso incluida batería	2,3 kg
presión de eyección máxima	459 kg
Embalaje	Bolsa
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de producto	Bomba de grasa

Accesorios

Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Juego de inicio batería Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB3	073808 MHB3
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB8	073810 MHB8
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo de batería M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18	073827 MB18
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB12	073811 MHB12
Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB55	073809 MHB55