

Mesa de oficina regulable en altura eléctricamente, Anchura: 2000mm



Datos de pedido

Número de pedido	974024 2000
GTIN	2050002050785
Clase de artículo	91Q

Descripción

Ejecución:

Mesa de oficina con regulación de la altura por motor eléctrico mediante elemento de maniobra. Construcción básica de bastidor de acero soldado con recubrimiento de polvo. Alojamiento del tablero de la mesa mediante atornillado directo con el bastidor y dos soportes perfilados dispuestos asimétricamente. El bastidor no tiene travesaños en toda la zona de las piernas; por este motivo, se pueden colocar debajo contenedores rodantes hasta una altura de 560 mm. Velocidad de desplazamiento de la regulación de la altura 38 mm/s (sin carga). Nivel de ruido inferior a 50 dB. Patines con elementos deslizantes regulables para una compensación de altura de 10 mm. Incluye protección contra colisiones por lectura de resistencia. Tablero de mesa de melamina con superficie decorativa, 25 mm de grosor.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Lacado:

Mesa de decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.

Pie soporte disponible en 3 colores: blanco puro, plata aluminio, gris metálico.

Nota:

No se recomienda el tablero de mesa gris metalizado debido a la intensa reflexión.

Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023: haya, fresno, arce, nogal.

Descripción técnica

Intervalo de regulación de altura	650 - 1300 mm
-----------------------------------	---------------

Tablero de trabajo grosor	25 mm
Anchura	2000 mm
Capacidad de carga máxima	70 kg
Profundidad	800 mm
Peso	75 kg
Ejecución	regulable en altura eléctricamente
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaquita	25 mm
Selección del color	Metal: Blanco puro, aluminio plateado, gris metálico
Selección del color	Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural
Tipo de producto	Mesa de oficina