

Contenedor rodante, Cantidad de cajones: 3



Datos de pedido

Número de pedido	974171 3
GTIN	2050002053618
Clase de artículo	91Q

Descripción

Ejecución:

Contenedor rodante **600 mm de profundidad** de madera de melamina. Cajones metálicos con frontal de madera y abertura lateral. Cajón superior con bandeja de plástico para material de escritura. Incluye bloqueo. Ruedas incorporadas sin frenos para suelos blandos. 3 cajones (alturas frontales 50, 100 y 300 mm). Incluye un cesto colgante en el cajón más bajo.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 100, 300

Lacado:

Decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.

El cuerpo y las partes frontales se pueden configurar de distinto color.

Nota:

Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023: haya, fresno, arce, nogal.

Descripción técnica

Bandeja para material de escritura	sí
Material frontal cajón	Madera

Tipo de mango	Acceso lateral
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	no
Cambio posible por bombillo de sistema de cerradura	no
Cantidad de cajones	3
Cajón superior con bandeja para material de escritura	sí
transportable	sí
Modelo llave	Llave plegable
Material cuerpo	Melamina-madera
Número cerradura intercambiable individualmente	no
Número de archivos colgantes	1
Material cuerpo cajón	Metal
Altura	511 mm
Profundidad	600 mm
Anchura	432 mm
Ruedas	4 ruedas sin freno
Selección del color	Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural
Tipo de producto	Contenedor rodante de oficina