

Contenedor rodante, Cantidad de cajones: 4



Datos de pedido

Número de pedido	974171 4
GTIN	2050002053625
Clase de artículo	91Q

Descripción

Ejecución:

Contenedor rodante **600 mm de profundidad** de madera de melamina. Cajones metálicos con frontal de madera y abertura lateral. Cajón superior con bandeja de plástico para material de escritura. Incluye bloqueo. Ruedas incorporadas sin frenos para suelos blandos. 4 cajones (alturas frontales 50, 100, 150 y 160 mm).

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 100, 150, 160

Lacado:

Decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.

El cuerpo y las partes frontales se pueden configurar de distinto color.

Nota:

Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023: haya, fresno, arce, nogal.

Descripción técnica

Material cuerpo cajón	Metal
Cantidad de cajones	4

Número cerradura intercambiable individualmente	no
Modelo llave	Llave plegable
Material cuerpo	Melamina-madera
Material frontal cajón	Madera
Ruedas	4 ruedas sin freno
Anchura	432 mm
Tipo de mango	Acceso lateral
Altura	511 mm
Bandeja para material de escritura	sí
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	no
Profundidad	600 mm
Cambio posible por bombillo de sistema de cerradura	no
Cajón superior con bandeja para material de escritura	sí
transportable	sí
Selección del color	Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural
Tipo de producto	Contenedor rodante de oficina