

Mesa de reuniones, Tipo: 1000



Datos de pedido

Número de pedido	974202 1000
GTIN	2050002053632
Clase de artículo	91Q

Descripción

Ejecución:

Cómoda mesa de reuniones. Base estable con cerco transversal. Pie tubular de tubo preformado de acero de 2 mm, 50/50 mm cuadrado. Unión positiva con cerco de refuerzo. Espacio óptimo para las piernas gracias a la disposición ergonómica del bastidor. Tablero de mesa redondo de melamina con Ø 1000 mm y 25 mm de grosor.

Lacado:

Mesa de decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.

Pie soporte disponible en 3 colores: blanco puro, plata aluminio, gris metálico.

Nota:

Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023: haya, fresno, arce, nogal.

Descripción técnica

Peso	33 kg
Ø	1000 mm
Forma de la placa	redondo

Material tablero de trabajo	Placa presión plana con recubrimiento de resina sintética
Altura	740 mm
Superficie tablero de trabajo	Melamina
Tablero de trabajo grosor	25 mm
Grosor de plaquita	25 mm
Selección del color	Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural
Selección del color	Metal: Blanco puro, aluminio plateado, gris metálico
Tipo de producto	Mesa de oficina