

Aparador con puertas correderas, altura para 2 archivadores, Anchura: 1600mm



Datos de pedido

Número de pedido	974211 1600
GTIN	2050002053663
Clase de artículo	91Q

Descripción

Ejecución:

Armario con puertas correderas de madera con pared intermedia y 2 estantes (a la izquierda y la derecha de la pared intermedia), grosor 25 mm, regulable en intervalos de 32 mm. Armario con estable pared posterior a la vista. Entrega con tirador curvado gris metalizado. Zócalo de acero, altura 30mm, siempre gris metalizado, con tornillos de regulación de altura. Cerradura de cilindro con 2 llaves.

Lacado:

Decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.

Nota:

Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023: haya, fresno, arce, nogal.

Descripción técnica

Apto para sistemas de cerradura	no
Altura zócalo	30 mm
Altura	779 mm
Forma asa	Tirador curvado

Número de estantes	4
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	no
Superficie cuerpo	Madera
Material zócalo	Chapa de acero
con zócalo	sí
Anchura	1600 mm
Número cerradura intercambiable individualmente	no
Profundidad	450 mm
Altura útil	699 mm
Ejecución	Aparador
Regulación de la altura en el intervalo	32 mm
Selección del color	Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural
Tipo de producto	Armario de oficina