

Armario para archivadores, Anchura: 800mm



Datos de pedido

Número de pedido	974221 800
GTIN	2050002053717
Clase de artículo	91Q

Descripción

Ejecución:

Armario con puerta giratoria de madera con 4 estantes de metal, grosor 25 mm, regulables en intervalos de 32 mm, altura para 5 archivadores. Armario con estable pared posterior a la vista. Entrega con tirador curvado gris metalizado. Zócalo de acero, altura 30 mm, siempre gris metalizado, con tornillos de regulación de altura. Cerradura de cilindro con 2 llaves.

Lacado:

Decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.

Nota:

Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023: haya, fresno, arce, nogal.

Descripción técnica

Anchura	800 mm
Altura	1931 mm
Número cerradura intercambiable individualmente	no
Profundidad	450 mm

Altura útil	1851 mm
Apto para sistemas de cerradura	no
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	no
Peso	113 kg
Número de estantes	4
Forma asa	Tirador curvado
Regulación de la altura en el intervalo	32 mm
Selección del color	Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural
Tipo de producto	Armario de oficina